

**Szczypce zaciskowe do chwytaka, chwyt z przodu, długość całkowita: 125mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 708310 125    |
| GTIN             | 4069515040778 |
| Klasa artykułu   | 72B           |

**Opis****Wykonanie:**

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siłę zacisku można regulować śrubą radełkowaną. Szczypce całkowicie niklowane. Uchwyt z nasadką z różnych rodzajów materiału.

**Zastosowanie:**

Do chwytania, dokręcania i luzowania łbów śrub oraz trzpieni, a także do mocowania profili i płaskowników.

1. Za pomocą śruby radełkowanej dopasować szczęki do łba śruby.
2. Dokręcić śrubę regulacyjną o kolejne 90–180° w prawo.
3. Nacisnąć uchwyty, aby zablokować szczęki. Obrócić i poluzować śrubę.

**Materiał:**

Szczypce z ulepszonej cieplnie stali wysokogatunkowej

**wskazówka:**

Sprężynki zamienne nr 708301, rozm. 5CJ i 8,5CJ.

**Opis techniczny**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Rozstaw                           | 26 mm              |
| długość całkowita                 | 125 mm             |
| długość szczęk (obszar ząbkowany) | 20 mm              |
| rozstaw dla Ø łbów śrub           | 3 - 9,5 mm         |
| Rodzaj produktu                   | Szczypce zaciskowe |

