



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø DC m7: 20,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235507 20,5
GTIN	4047109096141
Klasa artykułu	24P

Opis

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25$ mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 060306 18-...
śruby mocujące	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
Długość użyteczna L ₁	84 mm
Seria	KUB Quatron®
Ø nomin. D	20,5
długość całkowita L	150 mm
Długość wysięgu L _A	119 mm

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 6IP2	239652 6IP2