

**Płytki skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 23-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236520 23-010
GTIN	4047109103450
Klasa artykułu	24Q

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

**wskazówka:**

**Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.**

typ: uniw.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 07T308

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/obr,

**Opis techniczny**

Nazwa	23-010
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,88 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,88 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Gatunek	BK8425
typ	uniw.
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie