

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	259015 2
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2020K12
długość główki L ₁	28 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Wielkość chwytu	20 mm
płytki podporowa	259031 2
śrubado dźwigni	259018 2
długość całkowita L	125 mm
Seria	QuickTurn
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia k	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2