

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Klasa artykułu	21T

## Opis techniczny

długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
wielk. płytki	12 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
płytki podporowa	259031 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	259018 2
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2525M12
Wielkość chwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
Seria	QuickTurn
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2