

**Płytki skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 32-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236520 32-010
GTIN	4047109103481
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

typ: uniw.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 090408

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	32-010
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 090408
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	1,1 mm
Seria	KUB Quatron®

Gatunek	BK8425
typ	uniw.
Materiał ostrza 	HM