

**KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø D: 35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235505 35
GTIN	4047109026797
Klasa artykułu	24P

**Opis****Wykonanie:****Z chwytem ABS®.****Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

**w dostawie::**

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

**wskazówka:**Stosować tylko w obrabiarkach **o dużej** sztywności.**Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

do Ø calowej: 1 3/8 cal

Długość wysięgu  $L_1$ : 145 mmØ  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 120508 44-..

śruby mocujące: 239652 20IP (6,3 Nm)

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	105 mm
Ø $D_s$ chwytu ABS®	50 mm
śruby mocujące	239652 20IP (6,3 Nm)

Liczba ostrzy Z	1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 120508 44-..
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	145 mm
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	35
do Ø calowej	1 3/8 cal
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 20IP	239652 20IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, chwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50