



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø D: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235507 40
GTIN	2050001110305
Klasa artykułu	24P

Opis

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do $V_{maks.} = 0,25$ mm, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L_1 : 210 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 63 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 120508 44-...

śruby mocujące: 239652 20IP (6,3 Nm)

Opis techniczny

Ø D_s chwytu ABS®	63 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość użyteczna L_1	160 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 120508 44-...
śruby mocujące	239652 20IP (6,3 Nm)
Długość wysięgu L_1	210 mm

Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	40
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 20IP	239652 20IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50