



## KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø D: 23 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	235507 23
GTIN	4047109091177
Klasa artykułu	24P

### Opis

#### Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

#### wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

**Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu  $L_1$ : 127 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 07T308 23-...

śruby mocujące: 239652 8IP1 (1,3 Nm)

### Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308 23-...
Długość użyteczna $L_1$	92 mm
śruby mocujące	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z	1
Ø $D_s$ chwytu ABS®	50 mm
Długość wysięgu $L_1$	127 mm

Seria	KUB Quatron®
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	23
kąt wierzchołkowy	174 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4×D
chwyt	ABS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP1	239652 8IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3