



## KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø D: 32 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235507 32     |
| GTIN             | 4047109097421 |
| Klasa artykułu   | 24P           |

### Opis

#### Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

#### wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

**Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę =  $D + 0,5$ mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu  $L_1$ : 168 mm

Ø  $D_s$  chwytu ABS®: 63 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 090408 32-...

śruby mocujące: 239652 15IP1 (2,8 Nm)

### Opis techniczny

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 090408 32-...    |
| śruby mocujące                       | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Ø $D_s$ chwytu ABS®                  | 63 mm                 |
| Liczba ostrzy Z                      | 1                     |
| Długość użyteczna $L_1$              | 128 mm                |
| Długość wysięgu $L_1$                | 168 mm                |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Seria  | KUB Quatron®                    |
| Gatunek  | HB330                           |
| Ø nomin. D   | 32                              |
| kąt wierzchołkowy  | 174 stopni                      |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 4×D                             |
| chwyt  | ABS                             |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                             |
| Rodzaj produktu  | Wiertła z płytkami skrawającymi |

---

## Akcesoria

|  |              |
|--|--------------|
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP1                           | 239652 15IP1 |
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe<br>nastawiony moment obrotowy 2,8 Nm | 211750 2,8   |