



## KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, Ø DC m7: 42mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 235507 42     |
| GTIN             | 4047109097469 |
| Klasa artykułu   | 24P           |

### Opis

#### Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

#### wskazówka:

Stosować tylko w obrabiarkach o dużej sztywności.

**Możliwe wiercenie z przesunięciem osiowym do  $V_{maks.} = 0,25$  mm**, np. z mimośrodowym mechanizmem nastawczym nr 239010-239012.

Przez wysterowanie można osiągnąć maksymalną średnicę = D + 0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

### Opis techniczny

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Długość użyteczna L <sub>1</sub>     | 168 mm               |
| Liczba ostrzy Z                      | 1                    |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 120508 44-...   |
| śruby mocujące                       | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®         | 63 mm                |
| Seria                                | KUB Quatron®         |
| Ø nomin. D                           | 42                   |
| długość całkowita L                  | 256 mm               |
| Długość wysięgu L <sub>A</sub>       | 218 mm               |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 4×D                             |
| chwyt  | ABS                             |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                             |
| Rodzaj produktu  | Wiertła z płytkami skrawającymi |

## Akcesoria

|  |             |
|--|-------------|
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 20IP   | 239652 20IP |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659906 1600 |
| Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm                       | 659874 50   |
| Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm | 659957 1600 |