



KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 3×D, Ø DC m7: 51mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	235505 51
GTIN	4047109084643
Klasa artykułu	24P

Opis

Wykonanie:

Z chwytem ABS®.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Stosowanie wyłącznie w **stabilnych** warunkach pracy maszyny.

s**Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do $V_{maks.} = 0,25$ mm**, np. z mimośrodowym urządzeniem nastawczym nr 239010–239012.

Maks. Ø osiągalna przezysterowanie = D+0,5mm.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308 23-..
Liczba ostrzy Z	1
śruby mocujące	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Ø D _s chwytu ABS®	63 mm
Długość użyteczna L ₁	153 mm
Seria	KUB Quatron®

Ø nomin. D	51
długość całkowita L	246 mm
Długość wysięgu L _A	208 mm
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wykonywanie nakiełków
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	Przewiercanie
zastosowanie wiertel	Wiercenie rowka
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP1	239652 8IP1
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3