

**Płytki skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 13-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

typ: uniw.

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 050204

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	13-010
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 050204
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	0,67 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,67 mm
Seria	KUB Quatron®

liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	BK8425
typ	uniw.
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie