

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Klasa artykułu	21T

Opis
Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A40T PCLNR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1606..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Długość wysięgu L_1	160 mm
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	27 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestaw kołków sprężystych	259047 4
kod ISO uchwytu	A40T PCLNR/L16
płytko podporowa	259031 35
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1606..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
Dźwigienka	259015 12
\varnothing chwytu	40 mm
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259430
płytki podporowa	259300
Wkręt do dźwigienki	259150
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259520
Dźwigienka	259060
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
Wkręt do dźwigienki Typ 11	259018 11
płytki podporowa Typ 35	259031 35

Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6