

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 50/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Klasa artykułu	21T

Opis

Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1606..
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L16
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	63 mm
Przesunięcie osi L_3	35 mm
wielk. płytki	16 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
płytką podporowa	259031 35
śrubado dźwigni	259018 11
Dźwigienka	259015 12
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L_2	48 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	50 mm

norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 35	259031 35
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500