

**Garant****CNMG 09T304, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 09T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

## Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	SS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia