

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 9
Przesunięcie osi L_3	13 mm
kod ISO uchwytu	A20Q PCLNR/L09
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
Dźwigienka	259015 11
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
śrubado dźwigni Typ 10	259018 10
Dźwigienka Typ 11	259015 11
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500