

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 25/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
Dźwigienka	259015 10
płytką podporowa	259031 27
śrubado dźwigni	259018 12
Przesunięcie osi L_3	17 mm
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 09T3..
kod ISO uchwytu	A25R PCLNR/L09
minimalna \emptyset otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\emptyset chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka Typ 11	259015 11
śrubado dźwigni Typ 12	259018 12
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
płytki podporowa Typ 27	259031 27
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500