

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Klasa artykułu	21T

**Opis****Wykonanie:**

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

**Opis techniczny**

Dźwigienka	259015 11
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
kod ISO uchwytu	A20Q PCLNR/L09
śrubado dźwigni	259018 9
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	25 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Dźwigienka Typ 11	259015 11
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
śrubado dźwigni Typ 10	259018 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500