

Garant**Oprawki do wiertel, PSC 40 krótkie, do Ø chwytu DS: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308583 20
GTIN	4067263141112
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej Ø jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich znormalizowanych wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

Wszystkich wiertel z chwytym cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø zewn. D	40 mm
adapter	PSC 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe