

**Garant****Oprawki do wiertel, PSC 50 krótkie, do Ø chwytu DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308584 32
GTIN	4067263141167
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej  $\varnothing$  jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3  $\mu\text{m}$ .
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

**Zastosowanie:**

Do mocowania wszystkich znormalizowanych wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

**Pasuje do:**

Wszystkich wiertel z chwytym cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	75 mm
adapter	PSC 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1

## Karta danych

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe