

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
kod ISO uchwytu	A32S PCLNR/L12
płytką podporowa	259031 2
śrubado dźwigni	259018 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
minimalna \emptyset otworu wstępnego D_{min} .	40 mm
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\emptyset chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytko podporowa Typ 2	259031 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500