

**Mitutoyo****Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421573 25-50
GTIN	4550501379687
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Ulepszona obsługa jednoręczna poprzez zmniejszenie rozmiaru obudowy. Większy wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność. Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka uniwersalna** (ograniczenie momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i stosowania w uchwycie.

Funkcja oceny tolerancji i obliczania dla większej wydajności. Bezpieczne pomiary dzięki funkcji ostrzegania przy zbyt wysokich prędkościach posuwu. Ostrzeżenie dla planu kalibracji, gdy jest ona wymagana.

**Zalety:**

**Skrócenie czasu pomiaru do 40%, dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.**

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Od wielk. 25–50, 1 wzorzec nastawczy.

**Wyp. dodatkowe:**

Kabel transmisji danych nr 497447.

**Opis techniczny**

Ø wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm

## Karta danych

odczyt	0,001 mm
Seria	QuantuMike
stopień ochrony IP	IP 65
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
typ baterii	Bateria guzikowa
Kalibracja	B2
skok wrzeciona	2 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
grzechotka precyzyjna	tak
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr zewnętrzny

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421573-25-50>