

**Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421573 0-25
GTIN	4550501379670
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Ulepszona obsługa jednoręczna poprzez zmniejszenie rozmiaru obudowy. Większy wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność. Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. **Grzechotka uniwersalna** (ograniczenie momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i stosowania w uchwycie.

Funkcja oceny tolerancji i obliczania dla większej wydajności. Bezpieczne pomiary dzięki funkcji ostrzegania przy zbyt wysokich prędkościach posuwu. Ostrzeżenie dla planu kalibracji, gdy jest ona wymagana.

Zalety:

Skrócenie czasu pomiaru do 40%, dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Od wielk. 25–50, 1 wzorzec nastawczy.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 497447.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032

Karta danych

Kalibracja	B1
stopień ochrony IP	IP 65
typ baterii	Bateria guzikowa
odczyt	0,001 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
skok wrzeciona	2 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
Seria	QuantuMike
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
grzechotka precyzyjna	tak
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr zewnętrzny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421573-0-25>