

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytki skrawająca	259044 2 CN.. 1204..
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 2
Przesunięcie osi L_3	27 mm
wielk. płytki	12 mm
płytki podporowa	259031 2
kod ISO uchwytu	A40T PCLNR/L12
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
płytką podporowa Typ 2	259031 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500