



Lampa warsztatowa Planonlight LED, pobór mocy: 30W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081350 30
GTIN	2050001688927
Klasa artykułu	04E

Opis

Wykonanie:

Rewolucyjne lampy do oświetlania przestrzeni roboczej z najnowszą technologią LED. Prawie **dwukrotnie większe natężenie światła** w porównaniu do istniejących systemów oświetleniowych przy **wyższej ostrości konturów i wyższym kontraście**.

Dzięki **minimalnej wysokości montażowej 28 mm** PLANONLIGHT LED można stosować prawie w każdej przestrzeni roboczej, gdyż nie wymaga dużo miejsca.

- **najwyższa gęstość światła na całej powierzchni,**
- **najwyższe natężenie oświetlenia o jakości światła dziennego, mimo to nie oślepia i nie migocze, jest też wolna od efektu stroboskopowego,**
- **przyciemniana bezstopniowo (transformator poza zakresem dostawy),**
- **szczelna przy głębokim zanurzeniu (IP68) również w stosunku do agresywnych emulsji (IP69K),**
- **najłatwiejsze czyszczenie – gładka powierzchnia i niewielka temperatura powierzchni (maks. 10°C ponad temperaturę otoczenia),**
- **nie wymaga jakiegokolwiek konserwacji,**
- **certyfikowana wg standardów UL – do stosowania na całym świecie,**
- **łatwe doposażanie we własnym zakresie,**
- **podłączenie bezpośrednio przez wtyk maszynowy M12 albo za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu przyłączeniowego.**

Funkcja:

IP69K: Ochrona przed wnikaniem wody pod ciśnieniem (odporność na działanie wody pod ciśnieniem) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC – podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!

Należy użyć transformatora nr 081375.

Opis techniczny

masa	2600 g
pobór mocy	30 W
Źródło światła	Moduł LED
Strumień światła	2800 lm
stały kąt wiązki światła	120 stopni
zakres temperatur	-20 - 55 °C
wys. całkowita	28 mm
napięcie znamionowe	230 V
temperatura barwy	6500 K
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Szerokość całkowita	97 mm
długość całkowita	641 mm
strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 69K
oznaczenie producenta	10292
Rodzaj produktu	Lampa maszynowa

Akcesoria

Transformator do ściemniania 230 V/24 V 100 W	081376
Uchwyt do PLANONLIGHT LED z przegubem kulowym	081380
Transformator do PLANONLIGHT LED24 V/100 VA	081375

