

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Klasa artykułu	21T

Opis**Wykonanie:**

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Dźwigienka	259015 2
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	A32S PCLNR/L12
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	40 mm
płytko podporowa	259031 2
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	32 mm

norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
płytki podporowe Typ 2	259031 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500