

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 50/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L12
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
płytką podporowa	259031 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	63 mm
Przesunięcie osi L_3	35 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L_2	48 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	50 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytki podporowa Typ 2	259031 2
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500