

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W83: 23-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236560 23-000
GTIN	4047109074439
Klasa artykułu	24Q

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

**wskazówka:**

**Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.**

**Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!**

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 07T308

posuw  $f$  w stali  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/obr,

**Opis techniczny**

Nazwa	23-000
posuw $f$ w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 07T308
Seria	KUB Centron® Powerline
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	BK6115

typ żeliwo szare (sferoidalne)

Materiał ostrza  
&nbsp; HM