

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/12 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250036 40/12 |
| GTIN | 4045197650214 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis
Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A40T PCLNR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| kod ISO uchwytu | A40T PCLNR/L12 |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 2 |
| wielk. płytki | 12 mm |
| śrubado dźwigni | 259018 2 |
| Długość wysięgu L_1 | 160 mm |
| płytki podporowa | 259031 2 |
| Przesunięcie osi L_3 | 27 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. |
| Dźwigienka | 259015 2 |

| | |
|---|------------------------------|
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} . | 50 mm |
| Miejsce połączenia / podziału | 40 mm |
| \varnothing chwytu | 40 mm |
| długość całkowita L | 300 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 38,5 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3xD |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| zestawy tulejek sprężystych 10 -elem. | 259400 |
| płytki podporowa | 259200 |
| zestawy kołków sprężystych 10 -elem. | 259500 |
| Wkręt do dźwigienki | 259100 |
| Dźwigienka | 259000 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm | 674242 2 |
| Wkręt do dźwigienki Typ 2 | 259018 2 |
| zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2 | 259047 2 |
| Dźwigienka Typ 2 | 259015 2 |

| | |
|---|----------|
| zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2 | 259044 2 |
| płytki podporowa Typ 2 | 259031 2 |