

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 40/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A40T PCLNR/L16
zestaw kołków sprężystych	259047 4
płytki podporowa	259031 35
Przesunięcie osi L_3	27 mm
wielk. płytki	16 mm
Dźwigienka	259015 12
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	50 mm
śrubado dźwigni	259018 11
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa Typ 35	259031 35
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
Dźwigienka Typ 12	259015 12
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500