

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W83: 32-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236560 32-000
GTIN	4047109074446
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 090408

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	32-000
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 090408
Seria	KUB Centron® Powerline
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	BK6115

typ	żeliwo szare (sferoidalne)
-----	----------------------------

Materiał ostrza 	HM
---------------------------	----