

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 50/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Dźwigienka	259015 12
wielk. płytki	16 mm
śrubado dźwigni	259018 11
płytko podporowa	259031 35
zestaw kołków sprężystych	259047 4
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L16
Przesunięcie osi L_3	35 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	63 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1606..
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L_2	48 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\emptyset chwytu D_s	50 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
płytki podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500