


 KOMET**Płytki skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W83: 32-030****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

Przy zastosowaniu KUB Quatron® 235500–235505 zmniejszyć posuw o połowę.

typ: ST1400

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 090408

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	32-030
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 090408
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	BK8430

typ	ST1400
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		