

Garant
Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 16

Dane zamówienia

Numer katalogowy	239740 16
GTIN	4045197596222
Klasa artykułu	23A

Opis
Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością \varnothing chwytu, pasującą do standardowych uchwytów **zacisków hydraulicznych** albo **precyz. uchwytów zaciskowych** zapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

wskazówka:

Inne uchwyty nr 210550-210582 i 212000.

chwyt: DIN 6535 HA h6

pasuje do otworu przelotowego \varnothing : 17,21 - 21,2 mm

pasują do \varnothing otworu podstawowego: 21,21 - 25,2 mm

długość całkowita L_{ges} : 108 mm

Długość użyteczna L_1 : 65 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 20 mm

zalecany moment dokręcania: 15 Nm

Opis techniczny

pasują do \varnothing otworu podstawowego	21,21 - 25,2 mm
\varnothing chwytu D_s h6	20 mm
pasuje do otworu przelotowego \varnothing	17,21 - 21,2 mm
Długość użyteczna L_1	65 mm
długość całkowita L_{ges}	108 mm
zalecany moment dokręcania	15 Nm
Seria	TopCut

chłodzenie wewnętrzne	tak
chwyt	DIN 6535 HA h6
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem