



Korpusy wiertel KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 4×D, Ø D: 15 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236601 15 |
| GTIN | 4047109223141 |
| Klasa artykułu | 24P |

Opis

Wykonanie:

- wysoka wydajności długa trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnej obróbce powierzchni
- bardzo dobre utrzymywanie wymiaru nawet w trudnych warunkach wiercenia
- niższe koszty magazynowania dzięki identycznym płytkom skrawającym wewnętrznym i zewnętrznym.

tolerancja wiercenia: ØD - 0,1 / + 0,3

Zastosowanie:

- **W ekstremalnych sytuacjach obróbki.**

Z płytkami skrawającymi nr 236605 – 236610.

w dostawie::

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

wskazówka:

Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.

Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

do Ø calowej: 19/32 cal

Długość wysięgu L₁: 74 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Długość chwytu L_s: 50 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 040204 10-...

śruby mocujące: 239652 5IP1 (0,38 Nm)

Opis techniczny

| | |
|-------------------------|-------|
| Ø chwytu D _s | 20 mm |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|----------------------------------|
| Długość użyteczna L ₁ | 60 mm |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 040204 10-... |
| śruby mocujące | 239652 5IP1 (0,38 Nm) |
| Liczba ostrzy Z | 1 |
| Długość wsięgu L ₁ | 74 mm |
| Długość chwytu L _s | 50 mm |
| Seria | KUB Pentron® |
| Gatunek | HB330 |
| Ø nomin. D | 15 |
| do Ø calowej | 19/32 cal |
| kąt wierzchołkowy | 180 stopni |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | 4xD |
| chwyt | ISO 9766 |
| zastosowanie wiertel | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel | warunkowo baryłkowy |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie poprzeczne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wiercenie pakietowe |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| zastosowanie wiertel | warunkowo wyjście skośne |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 5IP1 | 239652 5IP1 |
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,38 Nm | 211750 0,38 |

Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 5IP

674252 5IP