



## Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, Ø nomin. D: 35mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239805 35
GTIN	
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Wykonanie:

Główce do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, **szlifowane na gotowo, tolerancja H7**. Geometria ostrzy dostosowana do przewidzianego zastosowania. Możliwość regulacji w zakresie  $\mu\text{m}$ , do kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość wykonywania otworów przelotowych do  $5 \times D$ .

geometria **ASG0706** z kątem nacięcia  $8^\circ + 45^\circ$ .

Do **otworów nieprzelotowych i przelotowych**.

#### wskazówka:

- inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
- pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
- zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.

### Opis techniczny

posuw $f$ w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/obr,
do uchwytów nr 239880 – 239940	35 – 41,99
Ø nomin. D	35 mm
długość ostrza $l_1$	6 mm
długość główki $l$	25 mm
Liczba ostrzy Z	8

powłoka	DBC
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	160 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	140 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		