

Garant**CNMG 09T304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Klasa artykułu	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia