

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia