

**CNMG 120408 Wiper, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WP
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,06 - 0,42 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 1,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	180 - 590 m/min
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

Wymienna płytko  
skrawająca do toczenia