



## Latarki czołowe LED, Typ: H7R.2



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081486 H7R.2  |
| GTIN             | 4029113729802 |
| Klasa artykułu   | 04B           |

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości latarki czołowe LED o dużej sile światła. **Duża jasność**, możliwość ogniskowania wiązki światła i płynnego ściemniania. Z wieloma trybami oświetlenia. Z możliwością ładowania. Akumulator litowo-jonowy i ładowarka USB.

#### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

### Opis techniczny

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| torba na pasek w zakresie dostawy | nie                |
| zasięg                            | 50 - 160 m         |
| Napięcie akumulatorów             | 3,7 V              |
| czas świecenia                    | 4 - 30 h           |
| Advanced Focus System (AFS)       | tak                |
| Strumień światła                  | 20 - 300 lm        |
| masa                              | 165 g              |
| oznaczenie producenta             | H7R.2              |
| zasilanie energią                 | Zasilanie sieciowe |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Smart Light Technology (SLT)    | tak             |
| pojemność akumulatora           | 1,4 Ah          |
| Ø główki                        | 35 mm           |
| Rapid Focus                     | tak             |
| stopień ochrony IP              | IP X6           |
| strefa wg ATEX                  | brak            |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1               |
| rodzaj akumulatora              | litowo-jonowy   |
| Oświetlenie przyciemniane       | tak             |
| Rodzaj produktu                 | Latarka czołowa |