

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 75mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972454 75
GTIN	4069515000192
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

szerokość użytkowa	650 mm
Głębokość użytkowa w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
masa	12 kg
wysokość użytkowa	50 mm
głębokość użytkowa	600 mm
Szerokość użytkowa w G	26
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
Zakres zastosowania	Szafy narzędziowe
o wysokości frontu	75 mm

Karta danych

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada