

Garant**Latarki kieszonkowe diodowe (LED) z bateriami, Typ: 140mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081505 140
GTIN	4045197488367
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Trwała i niezwykle mocna latarka kieszonkowa, diodowe (LED) z aluminium eloksalowanego.

Technologia LED odznaczająca się **wyśmienitą wydajnością oświetlenia.**

- **Stożek świetlny o niewielkich stratach światła rozproszonego.**
- **Wysoka wydajność energetyczna zapewnia długi czas świecenia.**
- **Podświetlane kółko umożliwia łatwe odnalezienie w ciemności.**
- **Zabezpieczenie przed bryzgami wody, stopień ochrony IP54.**

Wyłącznik na ścianie tylnej.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081559 LR3.

wskazówka:

Pasujące baterie, patrz nr 081551 i następne.

Opis techniczny

Liczba dołączonych baterii	2
typ baterii	Micro, AAA
Strumień światła	35 lm
czas świecenia	10 h
Ø główki	16 mm
masa	54 g

stopień ochrony IP	IP 54
długość całkowita	140 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Oprawka do baterii wersja 3AAA	081506 3AAA
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3