



Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, długie, dla Ø głowicy do rozwiercania D: 20-21,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239890 20-21,99
GTIN	4047109229358
Klasa artykułu	27E

Opis

Pasuje do :

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.

Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 140 mm

długość całkowita L_{ges} : 190 mm

dł. całkowita L_1 : 50 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 2

klucze widlaste nr 239901: SW5

Opis techniczny

dla Ø głowicy do rozwiercania D	20 - 21,99 mm
Klucz do obsługi nr 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Sworznie dociągające nr 239900	2
dł. całkowita L_1	50 mm
długość wysięgu A	140 mm
długość całkowita L_{ges}	190 mm
klucze widlaste nr 239901	SW5
Ø chwytu D_s h6	20 mm

wykonanie chwytu	długie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Akcesoria

sworznie dociągające Typ 2	239900 2
klucz do sworzni dociągających napęd SW5	239901 SW5