

Garant GRIDLINE

Szafa pionowa ze ścianką perforowaną szerokość 40G z z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	942153 2000
GTIN	4069515001090
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe ze ściankami perforowanymi z wysuwanymi modułami na prowadnicach i drzwiami skrzydłowymi, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Z wolnonośnymi pionowymi modułami wysuwanymi, □ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz akcesoriów do ścianek perforowanych. Ścianki perforowane regulowane, rozstaw otworów co 25 mm. Ścianki perforowane są prowadzone na szynach teleskopowych. Nośność każdego modułu wysuwanego 80 kg.

Powierzchnia użytkowa z obu stron na pionowy moduł wysuwany 2,2 m². **Z indywidualnym zabezpieczeniem przed wysunięciem.**

Powłoka lakiernicza:

Korpus standardowy – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Odpowiednie akcesoria, jak haki i uchwyty GARANT easyFix, itp. można znaleźć w grupie 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Karta danych

Wersja	Szafa pionowa ze ścianką perforowaną
szerokość	1000 mm
głębokość	700 mm
szerokość w G	40
głębokość użytkowa wysuwanych modułów	656 mm
wysokość użytkowa wysuwanych modułów	1692 mm
masa	186 kg
głębokość w G	28
Nośność półki pionowej	80 kg
wysokość	2000 mm
liczba półek pionowych	3
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/942153-2000>