



Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, krótkie, dla Ø głowicy do rozwiercania D: 18-19,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239880 18-19,99
GTIN	4047109229310
Klasa artykułu	27E

Opis

Pasuje do :

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi. Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 80 mm

długość całkowita L_{ges} : 130 mm

dł. całkowita L_1 : 50 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 1

klucze widlaste nr 239901: SW5

Opis techniczny

Klucz do obsługi nr 239902	8IP (1,5 Nm)
długość wysięgu A	80 mm
długość całkowita L_{ges}	130 mm
dla Ø głowicy do rozwiercania D	18 - 19,99 mm
Sworznie dociągające nr 239900	1
dł. całkowita L_1	50 mm
klucze widlaste nr 239901	SW5
Ø chwytu D_s h6	20 mm

wykonanie chwytu	krótkie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Akcesoria

sworznie dociągające Typ 1	239900 1
klucz do sworzni dociągających napęd SW5	239901 SW5