



## Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, długie, dla Ø głowicy do rozwierciania D: 35-41,99 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239890 35-41,99
GTIN	4047109280120
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Pasuje do :

Głowice do rozwierciania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.

Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 200 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 256 mm

dł. całkowita  $L_1$ : 56 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 25 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 5

klucze widlaste nr 239901: SW10

### Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	256 mm
Klucz do obsługi nr 239902	SW3 (6Nm)
dł. całkowita $L_1$	56 mm
dla Ø głowicy do rozwierciania D	35 - 41,99 mm
Sworznie dociągające nr 239900	5
długość wysięgu A	200 mm
klucze widlaste nr 239901	SW10
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm

wykonanie chwytu	długie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

---

## Akcesoria

klucz do sworzni dociągających napęd SW10	239901 SW10
sworznie dociągające Typ 5	239900 5