

**Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000, TiN, Ø nomin. D: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239826 20
GTIN	4047109229273
Klasa artykułu	27E

Opis**Wykonanie:**

Głowice do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, **szlifowane na gotowo, tolerancja H7**. Geometria ostrzy dostosowana do przewidzianego zastosowania. Możliwość regulacji w zakresie μm , do kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość wykonywania otworów przelotowych do $5 \times D$.

Przeznaczony do cięcia przerywanego.

geometria **ASG3000**, kąt nacięcia 45° i dodatkowy rowek wiórowy do odprowadzania wiórów wzdłuż ostrza. Do **otworów nieprzelotowych i przelotowych**.

wskazówka:

- **inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie**
- **pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940**
- **zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

do uchwytów nr 239880 – 239940: 20 – 21,99

długość ostrza l_1 : 6 mm

długość główki l : 20 mm

Liczba ostrzy Z : 6

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	6
-------------------	---

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,8 mm/obr,
długość główki l	20 mm
długość ostrza l ₁	6 mm
Ø nomin. D	20 mm
do uchwytów nr 239880 – 239940	20 – 21,99
powłoka	TiN
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania