



## Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, krótkie, dla Ø głowicy do rozwiercania D: 20-21,99 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239880 20-21,99
GTIN	4047109229327
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Pasuje do :

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi. Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 80 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 130 mm

dł. całkowita  $L_1$ : 50 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 2

klucze widlaste nr 239901: SW5

### Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	130 mm
Klucz do obsługi nr 239902	SW2,5 (2,5Nm)
Sworznie dociągające nr 239900	2
dla Ø głowicy do rozwiercania D	20 - 21,99 mm
długość wysięgu A	80 mm
klucze widlaste nr 239901	SW5
dł. całkowita $L_1$	50 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm

wykonanie chwytu	krótkie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

---

## Akcesoria

sworznie dociągające Typ 2	239900 2
klucz do sworzni dociągających napęd SW5	239901 SW5