

 KOMET**Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, długie, dla Ø głowicy do rozwiercania D: 42-51,99mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239890 42-51,99
GTIN	
Klasa artykułu	27E

Opis**Pasuje do:**

Głowice do rozwiercania nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.
Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

Sworznie dociągające nr 239900	5
długość wysięgu A	220 mm
Klucz do obsługi nr 239902	SW4 (10Nm)
klucze widlaste nr 239901	SW10
dla Ø głowicy do rozwiercania D	42 - 51,99 mm
dł. całkowita L1	60 mm
długość całkowita L _{ges}	280 mm
Ø chwytu D _s h6	32 mm
wykonanie chwytu	długie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Phillips-BIT

Akcesoria

klucz do sworzni dociągających napęd SW10	239901 SW10
sworznie dociągające Typ 5	239900 5